



上下左右自在のスタンダードアーム

既設のポールにスタンダードアーム

LiveCreator

スタンダードアーム(ARM2-20,21,22シリーズ)使用例



イメージは取っ手付きのアーム
ARM2-20CR,21CR,22CR
(3商品の外観は同一です)

商品名	低荷重用	ARM2-20P40/20P40R	ARM2-20P50/20P50R
	中荷重用	ARM2-21P40/21P40R	ARM2-21P50/21P50R
	高荷重用	ARM2-22P40/22P40R	ARM2-22P50/22P50R

概念図と概略



イメージは
ARM2-20P40,21P40,22P40
●既設のポールに固定式

●耐荷重 単位: Kg


	min	max
ARM2-20P40	2	5
ARM2-20P40R	1.5	4.5
ARM2-21P40	4.5	8
ARM2-21P40R	4	7.5
ARM2-22P40	8.5	13
ARM2-22P40R	8	12.5

●サイズ 単位: mm
115(W)X500(D)X400(H)

●総重量 単位: Kg

	VESA75	VESA100
ARM2-20P40	3.44	3.69
ARM2-20P40R	4.19	4.19
ARM2-21P40	3.64	3.79
ARM2-21P40R	4.29	4.29
ARM2-22P40	3.70	3.95
ARM2-22P40R	4.45	4.45

- 力学的バランスにより空間の任意位置で静止(米国特許取得)
- 主材質: アルミダイカストおよび鋼材
- ケーブルをアーム腹部に収納可



イメージは
ARM2-20P50,21P50,22P50
●既設のポールに固定式

●耐荷重 単位: Kg

	min	max
ARM2-20P50	2	5
ARM2-20P50R	1.5	4.5
ARM2-21P50	4.5	8
ARM2-21P50R	4	7.5
ARM2-22P50	8.5	13
ARM2-22P50R	8	12.5


●サイズ 単位: mm
115(W)X500(D)X400(H)

●総重量 単位: Kg

	VESA75	VESA100
ARM2-20P50	3.44	3.69
ARM2-20P50R	4.19	4.19
ARM2-21P50	3.54	3.79
ARM2-21P50R	4.29	4.29
ARM2-22P50	3.70	3.95
ARM2-22P50R	4.45	4.45

- 力学的バランスにより空間の任意位置で静止(米国特許取得)
- 主材質: アルミダイカストおよび鋼材
- ケーブルをアーム腹部に収納可

当頁の商品のピボットヘッド部分の構成・立体図




●ピボットヘッド
PTS-2101

●高荷重用ピボットヘッド
PTS-2101H

●VESA100変換プレート
PTS-2102

●取っ手付きVESAプレート
PTS-2102R (型番にRがつく商品)

当頁の商品のメインアーム部分の構成・立体図




●低荷重用アーム
PTS2-220402

●中荷重用アーム
PTS2-220403

●高荷重用アーム
PTS2-220405

当頁の商品の取り付け部分の構成・立体図



既設のポールの直径が
38.5mmの場合

上記より細いポールへ装着の場合
ゴムシートもしくは右記のスペーサ金具を用いて固定が可能です(別売)

既設のポールの直径が
51mmの場合

上記より細いポールへ装着の場合
ゴムシートもしくは右記のスペーサ金具を用いて固定が可能です(別売)


●スペーサ金具
PTS-SPC40 (P40用)
PTS-SPC50 (P50用)

左記取付金具のサイズより
細いポールへ装着の場合
別売にて上記アルミ製の
スペーサをご用意しております。
(サイズ2mm厚x4穴 1組)

●特注にて55mm以上のポールへの
取付け金具もご用意可能です。


前頁と
当頁の
商品に
使用の
パーツ
の詳細
サイズ
(mm)

ピボットヘッド 取っ手つきか、取っ手つきでないかを選択(取っ手つき型番 R)




- 高荷重用ピボットヘッドPTS-2101HはPTS-2102とサイズは同じですが、ネジではなくカム構造をもつレバーでの固定です。
- 型番にRなしの商品はVESA100変換プレートPTS-2102 (B) が添付されます。
- 型番にRのつく商品は取っ手付きVESAプレートPTS-2102R(B) が添付されます。
- 取っ手付きVESAプレートは下方向きだけでなく横向きへの取り付けも可能です。
- ヘッド部品を単品購入の場合はVESA100変換プレートPTS-2102 (B) は別売となります。

汎用アーム 低荷重用PTS2-220402, 中荷重用PTS2-220403, 高荷重用PTS2-220405を
LCDディスプレイの重量により選択します。 外観、寸法とも3パーツ共通です。




- サイズをご案内する意味で左図を描いていますが、水平にまっすぐ伸びた状態では静止しません。
- 低荷重用アームはいまだところアイボリーのみでブラックは用意しておりません。

棚等固定用クランプ、グロメット、壁つけ用ブラケット




- PTS-2501を使用する場合、机の天板や棚などに、挟んで固定。またクランプの側面のφ8の穴4個を利用し、木ネジなどで壁面に固定することも可能。
- PTS-2522を使用する場合、机の天板や棚などにφ10程度の穴を開け、ネジ部の部分を天板や棚などに開けた穴を通し、ネジ部をボルトで締めて固定。
- PTS-2525を使用する場合、机の天板や棚などにφ10程度の穴を開け、添付のネジ (3分ネジ) をフランジ内のネジ穴と天板や棚などに開けた穴を通し、ネジ部を添付のボルトで締め、またはフランジのスカート部のφ7の穴4個を使い、木ネジ等で固定。
- PTS-2512を使用する場合、本部の壁面では、ブラケットのφ6の穴を利用し、添付の木ネジで壁面に固定。コンクリートの壁面では、壁面にφ6程度の穴を開け、添付のカーブブラケットのプラスチックを金槌などで軽く叩き込んだ後、添付の本ネジで壁面に固定。

ポールマウンタ ポールの直径が38.5mmの場合PTS-2542を、51mmの場合PTS-2540を選択。その他の直径の場合はご相談ください。




ポールマウンタ片端取付型
PTS-2542
(PTS-1010 & Pin01×1付)
重量: 0.71Kg



対応ポール径: 38.5mm~30mm
(ポール径: 34mm以下の場合はスペーサ金具の使用を推奨)

ポールマウンタ片端取付型
PTS-2540
(PTS-1010 & Pin01×1付)
重量: 0.71Kg



対応ポール径: 51mm~39mm
(ポール径: 47mm以下の場合はスペーサ金具の使用を推奨)