
























複数台LCDディスプレイ設置用ポール
2台段違い付け

Live Creator®

商品名	ARM-27-22□3	ARM-27-22□2	ARM-27-22□1	ARM-27-22□0																																																												
<p>概念図と概略</p>	 <ul style="list-style-type: none"> ●床面直接固定式 ●耐荷重：max 11Kg ×2 ●サイズ：1270mm(W) (高さは使用ポールによる) ●総重量 単位：Kg <table border="1" data-bbox="335 571 558 672"> <thead> <tr> <th></th> <th>VESA75</th> <th>VESA100</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>27-22U3</td> <td>11.86</td> <td>12.36</td> </tr> <tr> <td>27-22L3</td> <td>10.94</td> <td>11.44</td> </tr> <tr> <td>27-22M3</td> <td>10.06</td> <td>10.56</td> </tr> <tr> <td>27-22S3</td> <td>8.71</td> <td>9.21</td> </tr> </tbody> </table> ●水平ロングアーム2本使用 ●主材質：アルミダイカストおよび鋼材 ●ケーブルをアーム腹部に収納可 		VESA75	VESA100	27-22U3	11.86	12.36	27-22L3	10.94	11.44	27-22M3	10.06	10.56	27-22S3	8.71	9.21	 <ul style="list-style-type: none"> ●床面直接固定式 ●耐荷重：max 11Kg ×2 ●サイズ：870mm(W) (高さは使用ポールによる) ●総重量 単位：Kg <table border="1" data-bbox="726 571 949 672"> <thead> <tr> <th></th> <th>VESA75</th> <th>VESA100</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>27-22U2</td> <td>10.26</td> <td>10.76</td> </tr> <tr> <td>27-22L2</td> <td>9.34</td> <td>9.84</td> </tr> <tr> <td>27-22M2</td> <td>8.46</td> <td>8.96</td> </tr> <tr> <td>27-22S2</td> <td>7.11</td> <td>7.61</td> </tr> </tbody> </table> ●水平ミドルアーム2本使用 ●主材質：アルミダイカストおよび鋼材 ●ケーブルをアーム腹部に収納可 		VESA75	VESA100	27-22U2	10.26	10.76	27-22L2	9.34	9.84	27-22M2	8.46	8.96	27-22S2	7.11	7.61	 <ul style="list-style-type: none"> ●床面直接固定式 ●耐荷重：max 11Kg ×2 ●サイズ：700mm(W) (高さは使用ポールによる) ●総重量 単位：Kg <table border="1" data-bbox="1053 571 1276 672"> <thead> <tr> <th></th> <th>VESA75</th> <th>VESA100</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>27-22U1</td> <td>8.56</td> <td>9.06</td> </tr> <tr> <td>27-22L1</td> <td>7.64</td> <td>8.14</td> </tr> <tr> <td>27-22M1</td> <td>6.76</td> <td>7.26</td> </tr> <tr> <td>27-22S1</td> <td>5.41</td> <td>5.91</td> </tr> </tbody> </table> ●水平ショートアーム2本使用 ●主材質：アルミダイカストおよび鋼材 ●ケーブルをアーム腹部に収納可 		VESA75	VESA100	27-22U1	8.56	9.06	27-22L1	7.64	8.14	27-22M1	6.76	7.26	27-22S1	5.41	5.91	 <ul style="list-style-type: none"> ●床面直接固定式 ●耐荷重：max 11Kg ×2 ●サイズ：360mm(W) (高さは使用ポールによる) ●総重量 単位：Kg <table border="1" data-bbox="1332 571 1556 672"> <thead> <tr> <th></th> <th>VESA75</th> <th>VESA100</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>27-22U0</td> <td>7.90</td> <td>8.40</td> </tr> <tr> <td>27-22L0</td> <td>6.98</td> <td>7.48</td> </tr> <tr> <td>27-22M0</td> <td>6.10</td> <td>6.60</td> </tr> <tr> <td>27-22S0</td> <td>4.75</td> <td>5.25</td> </tr> </tbody> </table> ●水平アームの使用なし ●主材質：アルミダイカストおよび鋼材 		VESA75	VESA100	27-22U0	7.90	8.40	27-22L0	6.98	7.48	27-22M0	6.10	6.60	27-22S0	4.75	5.25
	VESA75	VESA100																																																														
27-22U3	11.86	12.36																																																														
27-22L3	10.94	11.44																																																														
27-22M3	10.06	10.56																																																														
27-22S3	8.71	9.21																																																														
	VESA75	VESA100																																																														
27-22U2	10.26	10.76																																																														
27-22L2	9.34	9.84																																																														
27-22M2	8.46	8.96																																																														
27-22S2	7.11	7.61																																																														
	VESA75	VESA100																																																														
27-22U1	8.56	9.06																																																														
27-22L1	7.64	8.14																																																														
27-22M1	6.76	7.26																																																														
27-22S1	5.41	5.91																																																														
	VESA75	VESA100																																																														
27-22U0	7.90	8.40																																																														
27-22L0	6.98	7.48																																																														
27-22M0	6.10	6.60																																																														
27-22S0	4.75	5.25																																																														
<p>当頁の個々の商品に独自のパーツ部分の分解・立体図</p>																																																																
<p>当頁の商品に共通なパーツ部分の分解・立体図</p>	<p>ポール ウルトロングポール、ロングポール、ミドルポール、ショートポールの4種類の中から選択</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="654 1153 813 1758"> <p>ウルトロングポール PTS-2325 重量：3.15Kg</p>  </div> <div data-bbox="821 1153 981 1758"> <p>ロングポール PTS-2324 重量：2.23Kg</p>  </div> <div data-bbox="989 1153 1133 1758"> <p>ミドルポール PTS-2323 重量：1.35Kg</p>  </div> <div data-bbox="1141 1153 1300 1758"> <p>ショートポール PTS-2322 重量：0.74Kg</p>  </div> </div> <p>●ウルトロングポールは2本のポールを接続して使用(全長1800) ●ポールの選択により、ARM-27-22□の□の部分にU(ウルトロング)、L(ロング)、M(ミドル)、S(ショート)と変わります。</p>			<p>ピボットヘッド VESA100変換用のプレートPTS-2102を標準添付</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="1149 1153 1308 1388"> <p>ピボットヘッド PTS-2101 重量：0.55Kg</p>  </div> <div data-bbox="1316 1153 1548 1388"> <p>VESA100変換用プレート PTS-2102 重量：0.25Kg</p>  </div> </div> <p>●VESA100変換用プレートが不要の場合はご連絡ください。</p> <p>水平アーム ロングアーム、ミドルアーム、ショートアーム、使用しないの4種類の中から選択</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="1149 1411 1308 1568"> <p>水平ロングアーム PTS-220302 重量：1.98Kg</p>  </div> <div data-bbox="1149 1579 1308 1680"> <p>水平ミドルアーム PTS-220301 重量：1.18Kg</p>  </div> <div data-bbox="1149 1691 1308 1792"> <p>水平ショートアーム PTS-220601 重量：0.33Kg</p>  </div> </div> <p>●水平アームの選択により、ARM-27-22□に続く数字が3(ロング)、2(ミドル)、1(ショート)、0(使用しない)と変わります。</p>																																																												
 <p>●隣接する2つのパーツの凹部と凸部を接合します。 ●同じ色の2つのパーツの凹部と凸部で接合します。</p>		<p>床面固定用フランジ 右のPTS-2533は特注品(ご相談ください)</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="654 1859 813 2083"> <p>床面固定用フランジ PTS-2535 重量：2.23Kg</p>  </div> <div data-bbox="821 1859 981 2083"> <p>床面固定用フランジ PTS-2533 重量：0.92Kg</p>  </div> </div> <p>●床面が薄い木部の場合はφ8程度の木ネジで固定。 ●コンクリートの場合はM8のアンカーボルトなどで固定。 ●中フランジPTS-2533は小スペースが要求され、ミドルポールのARM-27-22Mか、ショートポールのARM-27-22Sを使用の際、ご相談(info@livecreator.co.jp)ください。</p>		<p>ポールマウンタ PTS-2540を2個使用</p> <p>ポールマウンタ片端取付型 PTS-2540 (PTS-1010 & Pin01×1付) 重量：0.71Kg</p>  <p>●マウンタの各部を固定するネジは通常、表面が茶褐色の組ネジを使用していますが、病院関係でご利用とわかった場合はシルバーの組ネジに変えて出荷しています。ほかにネジではなく、カム構造をもつバーで固定するものも用意しております。</p>																																																												