




















複数台LCDディスプレイ設置用ポール
3台平行付け

Live Creator®

商品名	ARM-27-31□3	ARM-27-31□2	ARM-27-31□1	ARM-27-31□0																																																												
<p>概念図と概略</p>	 <ul style="list-style-type: none"> ●床面直接固定式 ●耐荷重：max 11Kg ×3 ●サイズ：1270mm(W) (高さは使用ポールによる) ●総重量 単位：Kg <table border="1" data-bbox="335 560 558 672"> <thead> <tr> <th></th> <th>VESA75</th> <th>VESA100</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>27-31U3</td> <td>12.89</td> <td>13.64</td> </tr> <tr> <td>27-31L3</td> <td>11.97</td> <td>12.72</td> </tr> <tr> <td>27-31M3</td> <td>11.09</td> <td>11.84</td> </tr> <tr> <td>27-31S3</td> <td>9.74</td> <td>10.49</td> </tr> </tbody> </table> ●水平ロングアーム2本使用 ●主材質：アルミダイカストおよび鋼材 ●ケーブルをアーム腹部に収納可 		VESA75	VESA100	27-31U3	12.89	13.64	27-31L3	11.97	12.72	27-31M3	11.09	11.84	27-31S3	9.74	10.49	 <ul style="list-style-type: none"> ●床面直接固定式 ●耐荷重：max 11Kg ×3 ●サイズ：870mm(W) (高さは使用ポールによる) ●総重量 単位：Kg <table border="1" data-bbox="726 560 949 672"> <thead> <tr> <th></th> <th>VESA75</th> <th>VESA100</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>27-31U2</td> <td>11.29</td> <td>12.04</td> </tr> <tr> <td>27-31L2</td> <td>10.37</td> <td>11.12</td> </tr> <tr> <td>27-31M2</td> <td>9.49</td> <td>10.24</td> </tr> <tr> <td>27-31S2</td> <td>8.14</td> <td>8.89</td> </tr> </tbody> </table> ●水平ミドルアーム2本使用 ●主材質：アルミダイカストおよび鋼材 ●ケーブルをアーム腹部に収納可 		VESA75	VESA100	27-31U2	11.29	12.04	27-31L2	10.37	11.12	27-31M2	9.49	10.24	27-31S2	8.14	8.89	 <ul style="list-style-type: none"> ●床面直接固定式 ●耐荷重：max 11Kg ×3 ●サイズ：700mm(W) (高さは使用ポールによる) ●総重量 単位：Kg <table border="1" data-bbox="1053 560 1276 672"> <thead> <tr> <th></th> <th>VESA75</th> <th>VESA100</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>27-31U1</td> <td>9.59</td> <td>10.34</td> </tr> <tr> <td>27-31L1</td> <td>8.67</td> <td>9.42</td> </tr> <tr> <td>27-31M1</td> <td>7.79</td> <td>8.54</td> </tr> <tr> <td>27-31S1</td> <td>6.44</td> <td>7.19</td> </tr> </tbody> </table> ●水平ショートアーム2本使用 ●主材質：アルミダイカストおよび鋼材 ●ケーブルをアーム腹部に収納可 		VESA75	VESA100	27-31U1	9.59	10.34	27-31L1	8.67	9.42	27-31M1	7.79	8.54	27-31S1	6.44	7.19	 <ul style="list-style-type: none"> ●床面直接固定式 ●耐荷重：max 11Kg ×3 ●サイズ：360mm(W) (高さは使用ポールによる) ●総重量 単位：Kg <table border="1" data-bbox="1332 560 1556 672"> <thead> <tr> <th></th> <th>VESA75</th> <th>VESA100</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>27-31U0</td> <td>8.93</td> <td>9.68</td> </tr> <tr> <td>27-31L0</td> <td>8.01</td> <td>8.76</td> </tr> <tr> <td>27-31M0</td> <td>7.13</td> <td>7.88</td> </tr> <tr> <td>27-31S0</td> <td>5.78</td> <td>6.53</td> </tr> </tbody> </table> ●水平アームの使用なし ●主材質：アルミダイカストおよび鋼材 ●ケーブルをアーム腹部に収納可 		VESA75	VESA100	27-31U0	8.93	9.68	27-31L0	8.01	8.76	27-31M0	7.13	7.88	27-31S0	5.78	6.53
	VESA75	VESA100																																																														
27-31U3	12.89	13.64																																																														
27-31L3	11.97	12.72																																																														
27-31M3	11.09	11.84																																																														
27-31S3	9.74	10.49																																																														
	VESA75	VESA100																																																														
27-31U2	11.29	12.04																																																														
27-31L2	10.37	11.12																																																														
27-31M2	9.49	10.24																																																														
27-31S2	8.14	8.89																																																														
	VESA75	VESA100																																																														
27-31U1	9.59	10.34																																																														
27-31L1	8.67	9.42																																																														
27-31M1	7.79	8.54																																																														
27-31S1	6.44	7.19																																																														
	VESA75	VESA100																																																														
27-31U0	8.93	9.68																																																														
27-31L0	8.01	8.76																																																														
27-31M0	7.13	7.88																																																														
27-31S0	5.78	6.53																																																														
<p>当頁の個々の商品に独自のパーツ部分の分解・立体図</p>																																																																
<p>当頁の商品に共通なパーツ部分の分解・立体図</p>	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 48%;"> <p>ポール ウルトロングポール、ロングポール、ミドルポール、ショートポールの4種類の中から選択</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>ウルトロングポール PTS-2325 重量：3.15Kg</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>ロングポール PTS-2324 重量：2.23Kg</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>ミドルポール PTS-2323 重量：1.35Kg</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>ショートポール PTS-2322 重量：0.74Kg</p>  </div> </div> <p>●ウルトロングポールは2本のポールを接続して使用(全長1800) ●ポールの選択により、ARM-27-31□の口の部分がU(ウルトロング)、L(ロング)、M(ミドル)、S(ショート)と変わります。</p> </div> <div style="width: 48%;"> <p>ピボットヘッド VESA100変換用のプレートPTS-2102を標準添付</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>ピボットヘッド PTS-2101 重量：0.55Kg</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>VESA100変換用プレート PTS-2102 重量：0.25Kg</p>  </div> </div> <p>●VESA100変換用プレートが不要の場合はご連絡ください。</p> </div> </div> <div style="margin-top: 10px;"> <p>水平アーム ロングアーム、ミドルアーム、ショートアーム、使用しないの4種類の中から選択</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>水平ロングアーム PTS-220302 重量：1.98Kg</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>水平ミドルアーム PTS-220301 重量：1.18Kg</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>水平ショートアーム PTS-220601 重量：0.33Kg</p>  </div> </div> <p>●水平アームの選択により、ARM-27-31□に続く数字が3(ロング)、2(ミドル)、1(ショート)、0(使用しない)と変わります。</p> </div>																																																															

床面固定用フランジ 右のPTS-2533は特注品(ご相談ください)

床面固定用フランジ
PTS-2535
重量：2.23Kg



床面固定用中フランジ
PTS-2533
重量：0.92Kg



●床面が厚い木部の場合はφ8程度の木ネジで固定。
●コンクリートの場合はM8のアンカーボルトなどで固定。
●中フランジPTS-2533は小スペースが要求され、ミドルポールのARM-27-31Mか、ショートポールのARM-27-31Sを使用の際、ご相談(info@livecreator.co.jp)ください。

ポールマウント PTS-2541とPTS-2540をそれぞれ2個ずつ使用

ポールマウント両端取付型
PTS-2541
(PTS-1010 & Pin01×2付)
重量：1.19Kg



ポールマウント片端取付型
PTS-2540
(PTS-1010 & Pin01×1付)
重量：0.71Kg



●マウントの各部を固定するネジは通常、表面が茶褐色の組ネジを使用していますが、病院関係でご利用がわかった場合はシルバーの組ネジに変えて出荷しています。ほかにネジではなく、カム構造をもつバーで固定するものも用意しております。

●隣接する2つのパーツの凹部と凸部を接合します。
●同色の2つのパーツの凹部と凸部で接合します。